

DCNM-FSL Puoliuppo kielenvalitsin DICENTIS



DICENTIS perustuu useisiin standardoituihin tekniikoihin, jotka on yhdistetty avoimeksi ympäristöksi. Valmiita järjestelmäratkaisuja voidaan luoda yksinkertaisesti liittämällä järjestelmään yhteensopivia laitteita. Tästä syystä DICENTIS-järjestelmää on myös helppo skaalata, eli sitä voidaan laajentaa kokous- ja konferenssitalojen tarpeiden kasvaessa. DICENTIS-konferenssijärjestelmän ytimessä on ainutlaatuinen Boschin kehittämä IP-pohjainen OMNEO-mediaverkkoarkkitehtuuri. Tyylikkäästi muotoiltua puoliuppoasennettua DICENTIS-kielivalitsinta käyttämällä osallistujat voivat vaivatta kuunnella puhujaa valitsemallaan kielellä. Kielivalinta tapahtuu suoraviivaisesti ja se aktivoituu automaattisesti, kun kuulokkeet yhdistetään laitteeseen. Sen jälkeen osallistuja voi selata käytettävissä olevia kieliä painamalla valaistuja kosketuspainikkeita. Käytettävissä olevat kielet näkyvät kielen omalla merkistöllä luettavuuden lisäämiseksi. Kielivalitsin valitsee määritetyn kielen automaattisesti, jos osallistujan ensisijainen kieli on määritetty järjestelmässä. Äänenvoimakkuutta voi säätää myös valaistuilla kosketuspainikkeilla.

i **Huomautus**
Tuotekuvassa on DCNM-FSL, johon on liitetty tulpat. Tulpat on tilattava erikseen.

Toiminnot

Yleistä

- Määritettävissä tietokoneen määrityssovelluksella.

- ▶ Saatavana myös mukautetuissa väreissä sekä puu-, kivi- tai metallikuosisena
- ▶ Kielen nimi kielen omalla merkistöllä
- ▶ Intuitiivinen käyttö
- ▶ Tukee jopa 100 kieltä
- ▶ Yhdistetään nykyiseen IT-infrastruktuuriin tavallisilla PoE- ja verkkokaapeleilla

- 1,44 tuuman näyttö, jossa näkyy seuraavat tiedot:
 - Kielten valinta kielen omalla merkistöllä.
 - Kielen valinta ISO-lyhenteellä.
 - Kielten numerot.
- Tähtikokoonpano, jossa jokainen laite on liitetty PoE (Power over Ethernet) -yhteensopivaan kytkimeen erillisellä CAT-5e-vakiokaapelilla (tai paremmalla).
- Näyttö ei ole päällä, kun kuulokkeet eivät ole liitettyinä.
- Näyttö sammuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta noin kahdeksaan sekuntiin, jotta se ei häiritse kokouksen seuraamista.

Turvallisuus

Kansainvälisesti hyväksytyt salaustandardit varmistavat, että järjestelmän tiedot säilyvät aina luottamuksellisina.

Kuulokkeet

Laite sisältää kuulokeliitännän ja äänenvoimakkuuden säädön, joten tulkkauksen tai puhujan ääni kuuluu selvästi myös taustamelun yli.

Painikkeet ja merkkivalot

Yläpuolella:

- 1,44 tuuman näyttö, neljä kosketuspainiketta.
- Laitteen merkkivalot ilmaisevat seuraavat tiedot:
 - Kuulokkeiden äänenvoimakkuus – vasen puoli
 - Kielivalitsin – oikea puoli

Liitännät

- Yksi 3,5 mm:n stereoliitäntä kuulokkeille.
- Yksi RJ45-yhteensopiva liitäntä järjestelmän tietoliikennettä ja PoE-virransyöttöä varten.
- Yksi ulkoisten kuulokkeiden liitäntä.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-FSL, puoliuppoasennettu kielenvalitsin

Tekniset tiedot**Sähköominaisuudet**

Virtalähde	PoE (44–57 VDC)
Virrankulutus	2,6 W
Taajuusvaste	100 Hz – 20 kHz (-3 dB nimellistasolla)
Harmoninen kokonaissärö nimellistasolla	< 0,1 %
Dynaaminen alue	>90 dB
Signaali-kohinasuhde	>90 dB

Äänilähdöt

Kuulokkeiden nimellislähtö	0 dBV
Kaiuttimen enimmäislähtö	3 dBV
Kuulokkeiden kuormitusimpedanssi	> 32 ohm < 1k ohm
Kuulokelähtö, teho	65 mW

Yleistä

Näytön koko	36,58 mm (1,44 tuumaa)
Näytön tyyppi	LCD

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Uppoasennus
Mitat (K x L x S) (mm)	56 mm x 100 mm x 80 mm
Mitat (K x L x S) (in)	2.20 in x 3.94 in x 3.15 in
Color (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta
Paino (g)	95 g
Paino (lb)	0.21 lb

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila	5...45 °C
Käyttö- ja säilytyslämpötila	-30...+70 °C (-22 °F...+158 °F)
Suhteellinen kosteus	< 90 %, > 5 %

Tilastiedot

DCNM-FSL Puoliuppo kielenvalitsin
Puoliuppoasennettu kielenvalitsin DICENTIS-konferenssijärjestelmään
Tilausnumero **DCNM-FSL | F.01U.364.203**

Lisävarusteet

DCNM-FEC Puoliuppo asennuskansi
Puoliuppoasennettu DICENTIS-tulppa (50 kpl)
Tilausnumero **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

DCNM-FET, puoliuppoasennuksen poistotyökalut
DICENTIS-puoliuppoasennuksen poistotyökalut
Tilausnumero **DCNM-FET | F.01U.376.649**

DCN-FCOUP, uppoasennettu liitin (50 kpl)
DCN Next Generation -uppoasennusliittimet uppoasennetuille yksiköille (50 kpl).
Tilausnumero **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

DCN-FPT, uppoasennuksen kohdistustyökalut (2 sarjaa)
Uppoasennuksen DCN Next Generation -kohdistustyökalut uppoasennuksiin (2 sarjaa).
Tilausnumero **DCN-FPT | F.01U.008.856**

LBB3443/00 Kevyet kuulokkeet
Kevyet kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon, vaihdettavat korvatyyny, normaali kaapeli.
Tilausnumero **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Kevyet kuulokkeet, punottu kaapeli
Kevyet kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon, vaihdettavat korvatyyny, erityiskestävä kaapeli.
Tilausnumero **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN, kevyet kaulassa pidettävät kuulokkeet
Kevyet kaulassa pidettävät kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon, vaihdettavat korvatyyny.
Tilausnumero **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN Kaulassa pidettävä induktiosilmukka
Kaulassa pidettävä induktiosilmukka, kevyt.
Tilausnumero **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Palvelut

EWE-DCNMFU-IW:n 12 kk:n laaj. takuu puoliuppoasennettu dicentis-yksikkö
12 months warranty extension
Tilausnumero **EWE-DCNMFU-IW**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943